

Verarbeitungshinweise und technische Information

ZWEIFORM® Innenfensterbänke

Type: ZF20, ZF30, ZF40

Verbundelemente bestehend aus:

Sichtfläche = Dekorativer Schichtstoff gem. EN 438

Trägerplatte = Hochfeuchtfeste Spanplatte P5/E1 gem. EN 312

Unterseite = Feuchtigkeitsimprägnierter Gegenzug

Verleimung = D3 gem. EN 204

Transport und Lagerung:

Die Fensterbänke sind trocken, vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt, horizontal, zu transportieren und zu lagern.

Montage:

- Mit 2K Montageschaum. Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers beachten.
Wir empfehlen die Fensterbänke nach oben abzustützen um eine evt. Aufwölbung zu vermeiden.
Die Verwendung unserer Montagehilfswinkel, ca.3 Stk./lfm, vereinfacht die Montage wesentlich.
- Im Mörtelbett mit Mörtelkrallen, ca. 3 Stk./lfm.
- Mit Montagekleber, auf glatter ebener Fläche. Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers beachten.

Bei allen Montagearten ist eine seitliche Dehnfuge von ca. 5mm zu berücksichtigen.

Hinweis:

Während der gesamten Bauzeit ist die Oberfläche vor Bauschäden zu schützen.

Die Fensterbänke sind vor hohem Feuchtigkeitseinfluss unbedingt zu schützen!

Maximale Bau bzw. Raumluftfeuchte 55% bei 20°C, für regelmäßige und ausreichende Lüftung sorgen!

Für Folgeschäden aufgrund zu hoher Feuchtigkeit übernehmen wir keine Haftung.

Reinigung:

Mit für Kunststoffoberflächen geeigneten Haushaltsreiniger. Keine scheuernden Putzmittel verwenden!